

**TNMG 160404, Typ: CA4515****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251582 CA4515 |
| GTIN           | 4960664600304 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Technický popis**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný     |
| Posuv f                              | 0,05 - 0,7 mm/ot,     |
| Lamač třísek                         | STD                   |
| Hlavní způsob použití                | K                     |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 110 - 360 m/min       |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm                |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 5 mm            |
| Typ                                  | CA4515                |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál                       | TK                    |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160404           |
| Počet výměn/řezání                   | 6                     |

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení