

**HOLEX®**
**TNMG 160404 Sada à 10 ks, Typ: HBX020**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251602 HBX020
GTIN	4045197664853
Třída artiklu	22D

**Popis**

TNMG 160404 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

 Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

 Posuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,

 Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 6,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	HBX020

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální