

**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29:  
18-030****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Třída artiklu	24T

**Popis****Vhodné pro :**

č. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Upozornění:****Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Typ: ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 040304

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/ot,**Technický popis**

Označení	18-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOEX 040304
Druh	BK8425
Typ	ST900

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání