

HOLEX®**TNMG 160408 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Třída artiklu	22D

Popis

TNMG 160408 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 1 - 6,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 6,5 mm
Druh	HBX020

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální