

**Vrtačka, Typ: GBM132REK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Ruční vrtačka s výkonným motorem 750 W a vysokým krouticím momentem pro vrtání oceli až 13 mm.

- **2stupňová převodovka.**
- **Kuličková a válečková ložiska pro přesnou práci a dlouhou životnost.**
- **Vzdálenost mezi horním okrajem krytu stroje a středem vřetene pouhých 29 mm.**
- **Plynulá předvolba otáček nastavovacím kolečkem.**
- **Řídicí elektronika pro přesná navrtávání.**
- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Krk vřetena Ø 43 mm (evropská norma) – použitelné ve vrtačkovém stojanu.**
- **Běh doprava i doleva.**
- **Softgrip.**

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla 13 mm, přídatné rukojeti, hloubkového dorazu 210 mm, krabice.

Technický popis

Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	8 mm
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm

Maximální otáčky 2. stupně	3200 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	7,5 m/s ²
Hmotnost	2,4 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	20 mm
Příkon	750 W
Maximální otáčky 1. stupně	1000 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	32 mm
Síťové napětí	230 V
Zdroj energie	síťový provoz
Označení výrobce	GBM 13-2 RE
Druh produktu	Vrtačka