

Garant**Dvojbřit HW, Napojení: HW25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Třída artiklu	20N

Popis**Provedení:**

Dvoubřitá hlava se skládá ze základního tělesa a držáku otočných destiček.

Napojení na rozhraní HW.

Jednotlivě nastavitelné břity.

Se synchronním vřetenem na poptávku.

Použití:

K vyvrtávání již existujících otvorů.

Vnitřní chlazení: ano

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC..0602..

Užitná délka L₁: 56 mm

Ø rozsahu nastavení: 29,5 - 40,1 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 219830

Technický popis

Užitná délka L ₁	56 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC..0602..
Šroub pro vyměnitelné destičky	219830
Ø rozsahu nastavení	29,5 - 40,1 mm
Napojení	HW25
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vyrtávací nástroj