



Trubkořez INOX (VA) / měď, Pro vnější Ø trubky až: 42mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	819451 42
GTIN	4039976020855
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce pro vysoké namáhání a stabilní vedení vřetena, 2 nebo 4 vodící kladky a přesná ložiska řezacího kolečka / vodících kladek zajišťují přesnou práci a pravouhlý řez.

Použití:

Zejména pro řezání nerezových a měděných trubek do maximální tloušťky stěny 4 mm.

Technický popis

Ø řezného kolečka	20 mm
Pro vnější Ø trubek	6 - 42 mm