

Oční sprcha pro nástěnnou montáž / na stůl, Typ: 714**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	984151 714
GTIN	4251138221270
Třída artiklu	97S

Popis**Provedení:**

Oční sprchy do vnitřních prostor s vysoce výkonnými sprchovými hlavicemi pro vytvoření ohraničeného a rovnoměrného proudu vody. Jsou vybaveny integrovaným automatickým regulátorem množství pro správnou výšku proudu vody nezávisle na tlaku vody a integrovaným systémem proti zpětnému toku pro ochranu rozvodů pitné vody. Gumové manžety kolem sprchové hlavice chrání osobu před úrazem následkem nárazu. Kryty proti prachu se otevírají automaticky tlakem vody po aktivaci oční sprchy. Velké otvory ve sprchových hlavicích zabraňují hromadění vody a tím i ukládání vodního kamene. Se 2 sprchovými hlavicemi, úhel 45°.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Technický popis

Hydraulický tlak	2,5 - 5 bar
Hydraulický tlak	36,26 - 72,52 psi
Montážní poloha	nástěnná
Montážní poloha	Montáž na stůl

Technický list

Hodnota průtoku	14 l/min
Hloubka	65 mm
Hmotnost	0,95 kg
Výška	310 mm
Funkce	Oční sprcha
Funkce	Ruční sprcha
Šířka	145 mm
Připojení BSP-závit	1/2 IG palec
Druh produktu	Oční sprcha