

**CNGA 120412, KBN35M, Typ: MET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255624 MET
GTIN	4960664544059
Třída artiklu	25H

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN35M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 180 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 180 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Provedení řezných hran	MET

Typ	KBN35M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNGA 120412
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN35M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
CuZn	omezené použití	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		