



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M18BLDDRC5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací skličidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x akumulátorů M18 Red-Li-Ion, nabíječky M12-18 FC, spony na opasek a HD boxu (systémový kufr).

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Hmotnost	1,8 kg

Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 15 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 550 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	52 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Typické použití	Strong
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Označení výrobce	M18 BLDDRC-502C
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Vrtací šroubovák