

## Mitutoyo

### Sada digitálních posuvných měřitek IP67, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	412629 10
GTIN	4067263132813
Třída artiklu	44A

#### Popis

##### Provedení:

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

##### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

##### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**3x posuvné měřítko** č. 412623 vel. 150 Sada obsahuje 10x č. 412623 vel.150.

#### Technický popis

Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Rozsah měření	0 - 150 mm
Automatické vypnutí	ano
Provozní doba	15000 h
Hloubkoměr je k dispozici	ano

Rozlišení	0,01 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	A1
Ochranná třída IP	IP 67
Počet obsažených baterií	1
Norma	ISO 13385
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200

## Příslušenství

Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357