

Mitutoyo

Sada digitálních posuvných měřitek Se systémem AOS, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412633 10
GTIN	4067263132844
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.

- **Absolutní měřítka, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20 000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

Rozsah dodávky:

3 × posuvné měřítka č. 412632 vel. 150. Sada obsahuje 10× č. 412632 vel.150.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozsah měření	0 - 150 mm
Výška číslic LCD displeje	9 mm
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm

Provozní doba	20000 h
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Počet obsažených baterií	1
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 10X200 mm	021010 10X200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 10X200 mm	021000 10X200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120