

Sada digitálních posuvných měřitek TESA-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřitek: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	405523 3
GTIN	4067263132806
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod. Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků. Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami. Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí. Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Sada obsahuje 3x č. 412759 vel. 150.

Technický popis

Odečet	0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozlišení	0,01 mm

Kalibrování	A1
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Automatické vypnutí	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozsah měření	0 - 150 mm
Provozní doba	12000 hodiny
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1
Hloubkoměr	Ø 1,6
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/405523-3>