

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNGA 120404, CBN (0°), Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255608 ME
GTIN	4960664598892
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 200 m/min
Provedení řezných hran	ME
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	KBN05M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNGA 120404
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN05M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
suché	vhodný		