

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	13 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L neutrální držák	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.X 1003
Velikost destiček	10 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	20,3 mm
Velikost stopky	16 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 11
ISO kód držáku	SRDCN 1616H10
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Podložka Typ 11

269005 11

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500