

Garant**SOGX 130511, HB6530, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234094 ST1400
GTIN	4045197697899
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Upozornění:

Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

Posuv f: 0,09 - 0,2 mm/ot.

Technický popis

Typ	ST1400
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 130511
Typ	HB6530
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,09 - 0,2 mm/ot.
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
mokrý max.	vhodný		