

**Garant****SOGX 100408, HB6530, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234074 ST1400 |
| GTIN           | 4045197697813 |
| Třída artiklu  | 21E           |

## Popis

**Vhodné pro:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Doporučení:**

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

**Upozornění:**

Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

Posuv f: 0,08 - 0,16 mm/ot.

## Technický popis

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Typ                                  | ST1400      |
| Řada                                 | Vrtacka     |
| Počet výměn/řezání                   | 4           |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 |
| Typ                                  | HB6530      |
| Řezný materiál                       | TK          |

|               |   |
|---------------|---|
| Posuv f       | 0,08 - 0,16 mm/ot.                      |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný  | 230 m/min      | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 190 m/min      | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný  | 160 m/min      | P       |
| mokrý max.                    | vhodný  |                |         |