

**Dílenské posuvné měřítko v lehké konstrukci, Rozsah měření: 700mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412770 700
GTIN	4067263118961
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Dílenské posuvné měřítko **s lehkou konstrukcí. Odečet bez paralaxní chyby** s nejvyšším kontrastem díky bílé stupnici na černé ploše. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Vyměnitelné měřicí čelisti z nerezové kalené oceli, nejjemněji broušené.

**Zvláštní příslušenství:**

Měřicí čelisti velikost 125 mm, 150 mm.

**Technický popis**

Rozsah měření	0 - 700 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Hmotnost	0,7 kg
Nonius	1/20
Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Mezní chyba	0,09 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové

Všechny díly

kalené

Druh produktu

Dílenské posuvné měřítko

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/412770-700>