

**Digitální siloměr, Rozsah měření: 0-2kN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

Hydraulický snímač síly s digitálním manometrem. Robustní a jednoduchá mechanická konstrukce je ideální pro náročné provozní podmínky. 4 1/2místný displej s podsvícením pro přímé zobrazení hodnoty síly umožňuje optimální odečet hodnoty síly. Doplnující grafické zobrazení s funkcí souběžného ukazatele informuje o tendenci aktuálního jmenovitého zatížení. Paměť min / max a funkce táry lze zobrazit nezávisle na hlavním displeji. Pro velmi jednoduchý přenos dat odolný proti rušení je systém CPG1200 vybaven rozhraním Micro-USB; 3x upevňovací závit M5 na dně krytu.

Výhoda:

Při použití v souladu s určením poskytujeme záruku těsnosti 5 let.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně zobrazovací jednotky, 3 baterií č. 081561 vel. LR6, kalibračního protokolu a transportního kufříku.

Technický popis

Provozní teplota	-10 - 50 °C
Kroková hodnota číslic	0,01 kN
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Mezní chyba	±0,5 koncové hodnoty rozsahu měření ±1 digit %
Výška snímače síly	30 mm
Rozsah měření	0 - 2 kN
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Ø snímače síly	75 mm
Ø pístu	45 mm
Displej s osvětlením pozadí	ano
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	stabilní box
Druh produktu	Siloměr