



Digitální siloměr, Rozsah měření: 0-320kN



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479131 0-320
GTIN	4067263130321
Třída artiklu	47F

Popis

Provedení:

Hydraulický snímač síly s digitálním manometrem. Robustní a jednoduchá mechanická konstrukce je ideální pro náročné provozní podmínky. 4 1/2místný displej s podsvícením pro přímé zobrazení hodnoty síly umožňuje optimální odečet hodnoty síly. Doplnující grafické zobrazení s funkcí souběžného ukazatele informuje o tendenci aktuálního jmenovitého zatížení. Paměť min / max a funkce táry lze zobrazit nezávisle na hlavním displeji. Pro velmi jednoduchý přenos dat odolný proti rušení je systém CPG1200 vybaven rozhraním Micro-USB; 3x upevňovací závit M5 na dně krytu.

Výhoda:

Při použití v souladu s určením poskytujeme záruku těsnosti 5 let.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně zobrazovací jednotky, 3 baterií č. 081561 vel. LR6, kalibračního protokolu a transportního kufríku.

Technický popis

Technický list

Provozní teplota	-10 - 50 °C
Mezní chyba	±0,5 koncové hodnoty rozsahu měření ±1 digit %
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Výška snímače síly	41 mm
Rozsah měření	0 - 40 kN
Ø snímače síly	138 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Ø pístu	100 mm
Kroková hodnota číslic	0,1 kN
Ochranná třída IP	IP 65
Displej s osvětlením pozadí	ano
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	stabilní box
Druh produktu	Siloměr