

**Garant****SOGX 100408, HB6640, Typ: INOX**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Třída artiklu	21E

## Popis

**Vhodné pro:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Doporučení:**

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

## Technický popis

Typ	INOX
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 100408
Typ	HB6640
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,14 mm/ot.
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	75 m/min	S
mokrý max.	vhodný		