

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L₀: 100mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 499241 100 |
| GTIN | 4550501371438 |
| Třída artiklu | 44D |

Popis**Provedení:**

- **S absolutním systémem měření.**
- **Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**
- **Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustruzích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

Upozornění:

Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Délka kabelu | 3,5 m |
| Šířka | 22 mm |
| Přesnost měření (20°) | 5 μm |
| Efektivní měřicí délka L ₀ | 100 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Rozteč otvorů L ₂ | 258 mm |
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Maximální dráha měřicí hlavy L ₁ | 120 mm |
| Celková délka L ₃ | 278 mm |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Lineární měřítko |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2 | 499356 2 |
| Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3 | 499356 3 |