

**Garant****SOGX 050204, HB6535, Typ: ST900**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	234032 ST900
GTIN	4045197697646
Třída artiklu	21E

## Popis

**Vhodné pro:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Doporučení:**

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,05 - 0,1 mm/ot.

## Technický popis

Typ	ST900
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204
Typ	HB6535
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,1 mm/ot.

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	150 m/min	M
CuZn	omezené použití	250 m/min	N
mokrý max.	vhodný		