

### Vypínací momentový utahovák Šroubovák se středovou rukojetí, Typ: 711228



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	071109 711228
GTIN	4014586876238
Třída artiklu	03F

#### Popis

Provedení:

Vypínací utahovák FEIN ACCU TEC jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na přesné šroubování v sériové výrobě. Bezkartáčové EC motory mají mnohonásobně delší životnost a až o 80 % nižší náklady na údržbu. Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“. Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování. Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování. Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci. Zkušební utahovák, hodnota CmK > 2,0 při ± 10 % (při 6 Sigma) dle ISO 5393 VDI/VDE 2647. Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment. Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Součástí dodávky je šroubovák bez akumulátoru, nabíječky a nastavovacího nástroje. Objednejte si prosím akumulátor, nabíječku a nastavovací nástroj vhodné pro Váš přístroj.

Upozornění:

Zkoušečky utahovacího momentu najdete pod č. 654300 a násl. Senzory utahovacího momentu / utahovacího úhlu najdete pod č. 654381. <br />Vhodné akumulátory a nabíječky od č. 073836. Kalibrační servis na poptávku..

#### Technický popis

Označení výrobce	ASM 14-6
Napětí akumulátorů	14,4 V
Upínač nástroje	1/4 palce HEX (E 6,3)
Konstrukce motoru	Bezkartáčový EC motor
Rozsah utahovacích momentů	1,2 - 6 Nm
Konstrukce	Šroubovák se středovou rukojetí
Hmotnost včetně akumulátoru	1,3 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Rozsah otáček	50 - 600 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 14 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/071109-711228>