

Garant GRIDLINE

ESD skříň na nářadí kompletní se zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / model: 1000/6A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň na nářadí **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. **Včetně uzemňovacího kabelu ESD.**

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, **práškově nanášený lak ESD.**

Upozornění:

- **Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti skříně.**
- **Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.**

Technický popis

Hloubka	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24

Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Šířka	750 mm
Hmotnost	141 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná výška	900 mm
Počet zásuvek	6
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Výbava ESD	ano
Výška	1000 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky Výška 1000 mm	972450 1000
Zásuvka ESD50 kg Výška čela zásuvky 100 mm	972453 100
Zásuvka ESD50 kg Výška čela zásuvky 150 mm	972453 150
Zásuvka ESD50 kg Výška čela zásuvky 200 mm	972453 200
Zásuvka ESD 100 mm	972454 100

Zásuvka ESD 150 mm

972454 150

Zásuvka ESD 200 mm

972454 200