

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou 50 kg,  
26×24G, Výška čela zásuvky: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972455 100
GTIN	4067263126362
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

**Lakování:**

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Hmotnost	15 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka	650 mm
Výška čela	100 mm
Užitná šířka v G	26
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka v G	24

Oblast použití	Skříň na nářadí
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná výška	75 mm
Užitná hloubka	600 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka