

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD, 36×24G, Výška čela zásuvky: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972473 125
GTIN	4067263126430
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 50 kg.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

**Technický popis**

Hmotnost	19 kg
Výška čela	125 mm
Užitná šířka	900 mm
Oblast použití	Skříň na náradí
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná hloubka v G	24
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná výška	100 mm
Užitná hloubka	600 mm

Užitná šířka v G	36
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka