

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 36×24G, Výška čela zásuvky: 200mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972473 200
GTIN	4067263126454
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

Technický popis

Užitná výška	175 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná hloubka	600 mm
Výška čela	200 mm
Oblast použití	Skříň na nářadí
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka v G	24
Hmotnost	22 kg
Užitná šířka v G	36

Užitná šířka	900 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka