

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky, 36×24G, Výška: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972470 1500
GTIN	4067263126522
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Korpus skříně na nářadí ESD 40×28G, vhodný pro zásuvky 36×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vhodné zásuvky pod č. 972473.

**Včetně uzemňovacího kabelu ESD.****Lakování:**

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

**Upozornění:**

Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

**Technický popis**

Hloubka v G	28
Užitná výška pro zásuvky	1400 mm
Užitná výška	1400 mm
Šířka v G	40

Počet výsuvných polic	0
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Výbava ESD	ano
Hmotnost	65 kg
Šířka	1000 mm
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Počet dvířek	0
Výška	1500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Uzemnění	Uzemňovací přípojka na korpusu
Hloubka	700 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Korpus skříňe na nářadí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------