

Garant**SOGX 110509, HB6640, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234086 INOX
GTIN	4045197697868
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Technický popis

Typ	INOX
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110509
Typ	HB6640
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,16 mm/ot.
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	75 m/min	S
mokrý max.	vhodný		