

Garant GRIDLINE

Korpus skříňe ESD 24G k individuálnímu osazení zásuvkami, 20×20G, Výška pouzdra: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972040 300
GTIN	4067263129608
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

Skříň na zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí. **Pro 100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání cylindrickým zámkem.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelné pracoviště ESD č. 972017, pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

Lakování:

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

Upozornění:

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.**
- **Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.**

Technický popis

Výška	300 mm
Šířka	600 mm
Užitná výška pro zásuvky	225 mm
Hloubka	650 mm

Technický list

Hloubka v G	26
Hmotnost	11,6 kg
Užitná výška	225 mm
Šířka v G	24
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/972040-300>