



## Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 56mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	238301 56
GTIN	4047109005709
Třída artiklu	24B

### Popis

#### Provedení:

#### **S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.**

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitě,

#### Použití:

#### **K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.**

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

#### Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

### Technický popis

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	40
Použití	238310 30
Minimální Ø D <sub>min</sub>	56
Délka vyložení L <sub>1</sub>	60 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW5
Ø rozsahu nastavení	56 - 66 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvtávací nástroj

---

## Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvtávání M302 Typ 30	238310 30
---	-----------