



Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 70mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238301 70
GTIN	4047109005723
Třída artiklu	24B

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitě,

Použití:

K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	50
Použití	238310 40
Minimální Ø D _{min}	70
Délka vyložení L ₁	70 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW6
Ø rozsahu nastavení	70 - 83 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrátavací nástroj

Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvrátáváníM302 Typ 40	238310 40
--	-----------