

**Sada vrtacích tyčí TK pravý, pravý, Typ: SET06****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Třída artiklu	29W

Technický popis

ISO kód držáku	C08K SCLCR 06
ISO kód držáku	C10K SCLCR 06
ISO kód držáku	C12M SCLCR 06
Středové přesazení L ₃	5 mm
Středové přesazení L ₃	6 mm
Středové přesazení L ₃	8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN 8024

Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Upínací výška L_2	7,6 mm
Upínací výška L_2	9,6 mm
Upínací výška L_2	11,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø stopky D_s	8 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyvrtačací tyč