



## Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	238301 100
GTIN	4047109005754
Třída artiklu	24B

### Popis

#### Provedení:

#### S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitů,

#### Použití:

#### K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

#### Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

### Technický popis

Minimální Ø D <sub>min</sub>	100
Použití	238310 60
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	80
Délka vyložení L <sub>1</sub>	90 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW10
Ø rozsahu nastavení	100 - 121 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvtávací nástroj

---

## Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvtávání M302 Typ 60	238310 60
---	-----------