

**Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 44mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238301 44
GTIN	4047109005686
Třída artiklu	24B

**Popis****Provedení:****S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.**

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitě,

**Použití:****K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.**

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

**Upozornění:**

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

**Technický popis**

Použití	238310 20
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	32
Minimální Ø D <sub>min</sub>	44
Délka vyložení L <sub>1</sub>	60 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW4/10
Ø rozsahu nastavení	44 - 50 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrátavací nástroj

---

## Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvrátáváníM302 Typ 20	238310 20
--	-----------