



Akumulátorový speciální šroubovák, Typ: C18RAD-0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

MILWAUKEE – akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou

- Elektronika REDLINK™ s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.

Lehké a ergonomické kompaktní **úhlové** vrtací šroubováky pro obtížně přístupná místa, velmi kompaktní – **rozměr přes hrany pouhých 95 mm**. Elektronické 10-stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtacího stupně, **rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** Červená LED signalizuje dosažený utahovací moment.

Výhoda:

Velmi kompaktní, rohový rozměr jen 95 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a přepravního kufříku.

Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodný akumulátor č. 073816 vel. MB18.

Technický popis

Typické použití	Strong
Hmotnost	1,9 kg
Maximální utahovací moment tvrdý	20 Nm
Konstrukce	úhlový šroubovák
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	C18RAD-0
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	28 mm
Upínač nástroje	Ø 1,0 – 10 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 1500 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Kámen
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC