

**Cenově výhodné balení 10 ks zaplétaný štětcový kartáč, ocelový drát****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Odpovídá č. 574850.

Použití:

Pro odstraňování otřepů, strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce. **Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevírá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů.

Rozsah dodávky:

10× zaplétaný štětcový kartáč č. 574850 vel. 22X0,25.

Technický popis

Délka osazení H ₁	28 mm
Ø kartáče D ₁	22 mm
Tloušťka štětin	0,25 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Počet copánků	6
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Štětcový kartáč

Příslušenství

Splétaný štětcový kartáč ocelový drát Ø kartáče D1×tloušťka štětín 22X0,25 mm	574850 22X0,25
--	----------------