

**Cenově výhodné balení 10 ks štětcový kartáč, ocelový drát 0,30 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5745 10X80  |
| GTIN           | 4067263136255 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, zalisované do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm.**

Odpovídá č. 574550.

**Použití:**

V rovných bruskách, ohebných hřídelích a ručních vrtačkách. Pro čištění a odjehlování otřepů obtížně přístupných míst.

**Rozsah dodávky:**

10x štětcový kartáč č. 574550 vel. 10X80.

**Technický popis**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Maximální počet otáček       | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Délka svěrky L <sub>2</sub>  | 80 mm                   |
| Ø kartáče D <sub>1</sub>     | 12 mm                   |
| Délka osazení H <sub>1</sub> | 20 mm                   |
| Ø svěrky D <sub>2</sub>      | 10 mm                   |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Celková délka L | 120 mm          |
| Druh produktu   | Štětcový kartáč |

---

## Příslušenství

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Štětcový kartáčocelový drát 0,30 mm Typ 10X80 | 574550 10X80 |
|-----------------------------------------------|--------------|