

**Štětcový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Typ: 22X22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5745 22X22
GTIN	4067263136279
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, zalisované do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**.
Odpovídá č. 574550.

Použití:

V rovných bruskách, ohebných hřídelích a ručních vrtačkách. Pro čištění a odjehlování otřepů obtížně přístupných míst.

Technický popis

Ø svěrky D ₂	22 mm
Délka osazení H ₁	25 mm
Ø kartáče D ₁	23 mm
Celková délka L	80 mm
Délka svěrky L ₂	22 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Druh produktu	Štětcový kartáč

Příslušenství

Štětcový kartáčocelový drát 0,30 mm Typ 22X22

574550 22X22