

**HOLEX****Štětcový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Typ: 10X20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5745 10X20
GTIN	4067263136262
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, zalisované do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm.**

Odpovídá č. 574550.

**Použití:**

V rovných bruskách, ohebných hřídelích a ručních vrtačkách. Pro čištění a odjehlování otřepů obtížně přístupných míst.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Ø svěrky D <sub>2</sub>	10 mm
Celková délka L	67 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	12 mm
Délka svěrky L <sub>2</sub>	20 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm

Druh produktu

Štětcový kartáč

---

**Příslušenství**

Štětcový kartáčocelový drát 0,30 mm Typ 10X20

574550 10X20