

**Cenově výhodné balení 10 ks zaplétaný štětcový kartáč, ocelový drát****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5748 28X0,35
GTIN	4067263136231
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Odpovídá č. 574850.

Použití:

Pro odstraňování otřepů, strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce. **Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevírá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů.

Rozsah dodávky:

10x zaplétaný štětcový kartáč č. 574850 vel. 28X0,35.

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Ø kartáče D ₁	28 mm
Tloušťka štětín	0,35 mm
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Počet copánků	12

Délka osazení H ₁	28 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Štětcový kartáč

Příslušenství

Splétaný štětcový kartáčocelový drát Ø kartáče D1×tloušťka štětín 28X0,35 mm	574850 28X0,35
---	----------------