

HOLEX

Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 40X10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, Ø stopky 6 mm.

Odpovídá č. 574050.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	40 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Šířka osazení L ₁	10 mm
Délka osazení H ₁	9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹

Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč

Příslušenství

Kulatý kartáč se stopkouocelový drát 0,30 mm Ø kartáče
D1xšířka osazení L1 40X10 mm

574050 40X10