

HOLEX**Hrncový kartáč ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 125XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Hladký drát, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Odpovídá č. 572103. S **bezpečnostním opěrným kroužkem**, po odstranění je dostupná další výška osazení.

Použití:

Speciálně pro uchycení na úhlových bruskách.

S **vnitřním závitem M14.**

Technický popis

Tloušťka štětín	0,5 mm
Maximální počet otáček	6500 min ⁻¹
Délka osazení H ₁	25 + 15 mm
Bezpečnostní opěrný kroužek	ano
Ø kartáče D ₁	125 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát

Druh produktu

Hrncový kartáč

PříslušenstvíHrncový kartáčocelový drát 0,50 mm Ø kartáče D1×závit M
125XM14 mm

572103 125XM14