

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: 602325500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Akumulátorový bezkartáčekový vrtací šroubovák s příklepem s optimálním výkonem pro náročné použití.

- **Bezkartáčekový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití**
- **Výkonný bezkartáčekový motor pro velmi vysokou účinnost a dlouhou životnost akumulátoru**
- **Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště**
- **Nastavitelný krouticí moment 0,7 - 8 Nm**
- **S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně**
- **Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení**
- **Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupackami 18 V a nabíječkami CAS: www.cordless-alliance-system.com**

Rozsah dodávky:

Rychloupínací sklíčidlo, háček na opasek a zásobník bitů, 2 akupacky Li-Power (18 V / 4,0 Ah), nabíječka ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální utahovací moment tvrdý	75 Nm
Obal	Metabox
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	BS 18 LT BL
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální utahovací moment měkký	34 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Hmotnost včetně akumulátoru	1,9 kg
Volnoběžné otáčky	0 - 600 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 2100 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Maximální počet rázů	31950 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem