

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: 602325840****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	P07005 602325840
GTIN	4007430297747
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Akumulátorový bezkartáčekový vrtací šroubovák s příklepem s optimálním výkonem pro náročné použití.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment měkký	34 Nm
Označení výrobce	BS 18 LT BL
Maximální utahovací moment tvrdý	75 Nm
Obal	Metabox
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 600 min ⁻¹
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Počet obsažených akumulátorů	0

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	2,4 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Konstrukce motoru	Bezkartáčový
Maximální otáčky 2. stupně	0 - 2100 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,6 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem