

Garant**vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5264 80
GTIN	4067263136842
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítláčny tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.**

Odpovídá 565264.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Technický popis

Popis tvaru	šikmé
Zrnitost	80
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm

Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučlong life ZA kónický Zrnitost 80

565264 80