

**Garant****Dělicí kotouč, ocel EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče / počet kusů: 115/100**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Nové, **vysoce výkonné** provedení, zhotovené podle nejmodernějších technologií s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Vyšší řezný výkon** díky hrubému, volně broušenému bočnímu povrchu, vynikající životnost nástroje, **lepší vlastnosti při nařezávání**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy a s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**. Odpovídá č. 563262.

Speciální typ pro **ocel**, vysoce výkonné provedení.

### Specifikace:

**A60S-BF.**

## Technický popis

Obsah	100
Ø otvoru	22,23 mm
Tvar	41
Ø kotouče	115 mm
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm

Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	rovný
Specifikace	A60S-BF
Šířka kotouče	1 mm
Brusivo	korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Pohonný agregát	úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
Ocel < 1400 N/mm	vhodné		
Ocel < 55 HRC	vhodné		
Ocel < 60 HRC	vhodné		
Ocel < 67 HRC	vhodné		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodné		

## Příslušenství

Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedeníEXTRA ÚZKÝ, ocel  
Ø kotouče 115 mm

563262 115