

Garant**Dělicí kotouč, ocel EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče / počet kusů: 178/100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5262 178/100
GTIN	4067263136927
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Nové, **vysoce výkonné** provedení, zhotovené podle nejmodernějších technologií s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Vyšší řezný výkon** díky hrubému, volně broušenému bočnímu povrchu, vynikající životnost nástroje, **lepší vlastnosti při nařezávání**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy a s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**. Odpovídá č. 563262.

Speciální typ pro **ocel**, vysoce výkonné provedení.

Specifikace:**A46S-BF.****Technický popis**

Obsah	100
Specifikace	A46S-BF
Pro tloušťky materiálů	7,7 - 8 mm
Tvar	41
Ø kotouče	178 mm

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
Šířka kotouče	1,6 mm
Brusivo	korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Pohonný agregát	úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
Ocel < 1400 N/mm	vhodné		
Ocel < 55 HRC	vhodné		
Ocel < 60 HRC	vhodné		
Ocel < 67 HRC	vhodné		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodné		

Příslušenství

Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedeníEXTRA ÚZKÝ, ocel
Ø kotouče 178 mm

563262 178