

Garant**Dělicí kotouč, INOX EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče / počet kusů: 178/100**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5272 178/100
GTIN	4067263136989
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Speciální typ pro **INOX**.

Nové, **vysoce výkonné** provedení, zhotovené podle nejmodernějších technologií s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Vyšší řezný výkon** díky hrubému, volně broušenému bočnímu povrchu, vynikající životnost nástroje, **lepší vlastnosti při nařezávání**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy a s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**. Odpovídá č. 563272.

Specifikace:

A46-BF.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	1,6 mm
Ø kotouče	178 mm
Obsah	100
Pro tloušťky materiálů	7,7 - 8 mm

Popis tvaru	rovný
Specifikace	A46-BF
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
Ocel < 1400 N/mm	vhodné		
Ocel < 55 HRC	vhodné		
Ocel < 60 HRC	vhodné		
Ocel < 67 HRC	vhodné		
INOX	vhodné		
Ti	vhodné		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodné		

Příslušenství

563272 178

Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedeníEXTRA ÚZKÝ,
INOX Ø kotouče 178 mm
